



RhB-Ge 4/4 II

Modelleigenschaften:

Maßstab: 1:150

Alle Achsen angetrieben, 2 Haftreifen, wartungsfreier Glockenankermotor, fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung mit wartungsfreien LED's (Laserklasse 1 nach Norm EN 60825-1), Kupplung kompatibel nach NEM 356

Verwendungsbereich:

Das Modell kann auf Modellbahnanlagen mit konventioneller Gleichstromversorgung mit einer max. Spannung von 12V eingesetzt werden.

Zubehör:

60000.00 Fahrdecoder NMRA-konform für DCC- und MM-Datenformat

60000.01 Sounddecoder NMRA-konform für DCC- und MM-Datenformat

60000.02 Radsatz ohne Haftreifen

60000.03 Zusatzgewicht passend für Lautsprecherhalterung

Wartung:

Das Gehäuse der Lokomotive muss zur Wartung nicht abgenommen werden. Ein Tausch von Glühlampen ist nicht notwendig da das Modell mit wartungsfreien Leuchtdioden ausgestattet ist. Das Getriebe der Lok ist mit einer Dauerschmierung versehen und bedarf keiner Wartung. Von Zeit zu Zeit müssen die Achslager der Lok geschmiert werden. Verwenden Sie nur für Modellbahnen geeignetes Fett (z.B. MDS-40 Artikelnummer 99025).

Gewährleistung:

Die Gewährleistung kann nur erbracht werden, wenn ein Kaufnachweis (in Form einer Rechnungskopie) vorliegt und richtet sich nach den gesetzl. Vorgaben. Die Gewährleistung umfasst die kostenlose Beseitigung oder den kostenlosen Ersatz des schadhafte Modells oder Modellteils welcher nachweislich auf Konstruktions-, Herstellungs- oder Materialfehler beruhen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche erlöschen

- bei verschleißbedingter Abnutzung bzw. bei üblicher Abnutzung von Verschleißteilen.
- bei Ein-/ Umbau von nicht vom Hersteller freigegebenen Teilen.
- bei Verwendung zu einem anderen als vom Hersteller vorgesehenen Einsatzzweck.
- bei Nichtbefolgung der in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise.

Die Gewährleistungsfrist verlängert sich durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung nicht.

Unfrei eingesandte Gewährleistungs-Reklamationen werden nicht angenommen.

Entsorgung:

Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle oder senden Sie uns die zu entsorgenden Bestandteile zu.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur für trockene Räume. Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht für Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhafte Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch.

MDS-Modell, Häfnersweg 8, D-71549 Auenwald

Fon: ++49 (0) 7191-9127979

Fax: ++ 49 (0)7191-9127980

E-Mail: office@mds-modell.eu

Internet: www.mds-modell.eu

Alle Rechte, Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung, auch auszugsweise, bedarf vorheriger Genehmigung. Spezifikationen und Abbildungen ohne Gewähr.

Wichtige Hinweise: Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Produkt und ist für späteren Gebrauch aufzubewahren!